



MSR

MSR 1200 1CT/3

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer – faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Buelængde O (Nom)	
Fod	G22	10,0 mm	
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	800 t	Strømforbrug	1.200 W
		Lyskildens strømstyrke (nom.)	13,8 A
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	- [Not Specified]	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm	103.000 lm	Mekanik og armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	325	Nettovægt (stykke)	0,150 kg
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	327	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5900 K	CE-mærke	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80		

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MSR 1200 1CT/3
Det fulde produktnavn	MSR 1200 1CT/3
Full EOC	872790091121300
Ordrekode	928078105114
Materialenr. (12NC)	928078105114
Tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900911213
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	3
EAN/UPC – kasse	8727900911220

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200 1CT/3

