



Espectáculo MSR

MSR 1200 1CT/3

El alto índice de reproducción del color de la serie MSR de una terminación garantiza que todos los miembros del público puedan disfrutar de los auténticos colores de la escena, los atrezzo, los intérpretes y sus trajes: de hecho, todo lo que hay sobre el escenario se puede resaltar de forma brillante y viva con luz de calidad natural. Además, gracias al concepto de lámpara de una terminación, la luminaria tiene una colección de luz óptima y posibilidades de dirección que ayudan a garantizar la luminosidad en el escenario en el lugar y el momento necesarios. Asimismo, MSR se puede utilizar en cualquier posición de encendido para una configuración fácil y cómoda.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Longitud de arco O (nom.)	
Base del casquillo	G22		10,0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	800 hora(s)	Consumo de energía	1.200 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	13,8 A
Código de color	- [Not Specified]	Controles y regulación	
Flujo luminoso	103.000 lm	Regulable	No
Coordenada X de cromacidad (Nom)	325	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	327	Peso neto (pieza)	0,150 kg
Temperatura de color correlacionada (nom.)	5900 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		


Espectáculo MSR

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR 1200 1CT/3
Nombre completo del producto	MSR 1200 1CT/3
Full EOC	872790091121300
Código de pedido	91121300


Código 12NC	928078105114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900911213
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	3
Embalaje con código EAN/UPC	8727900911220

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

