



Tuotekuvaus

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	800 tuntia


Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	103 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	325
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	327
Värilämpötila (nim.)	5900 K
Valotehokkuus (nimellinen)	88 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valokaaren pituus O (nim.)	10,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	1 200 W
Lampun virta (nim.)	13,8 A

Mittapiirros



Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,150 kg
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset


CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	MSR 1200 1CT/3
Tuoteversion nimi	MSR 1200 1CT/3
EOC-koodi	872790091121300
12NC-koodi	928078105114
12NC-koodi	928078105114
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900911213
Tuotepakkausten määrä laatikossa	3
Laatikon EAN-koodi	8727900911220

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3