



Productomschrijving

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekwisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Algemene informatie

Lampvoet	G22
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	800 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	103.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	325
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	327
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Booglengte O (nom.)	10,0 mm


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	1.200 W
Lampstroom (nom.)	13,8 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,150 kg
-------------------------	----------


Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
--------------	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR 1200 1CT/3
Volledige productnaam	MSR 1200 1CT/3
Full EOC	872790091121300
Bestelcode	8727900911213
Materiaalnr. (12NC)	928078105114
Lokale code	MSR1200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900911213
Numerator - Dozen per buitendoos	3
EAN/UPC - Case	8727900911220

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3