



MSR

MSR 1200 1CT/3

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Booglengte O (nom.)	
Lampvoet	G22		10,0 mm
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	800 hr	Energieverbruik	1.200 W
		Lampstroom (nom.)	13,8 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	- [Not Specified]	Dimbaar	Nee
Lichtstroom	103.000 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	325	Nettogewicht (per stuk)	0,150 kg
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	327		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5900 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	80		

Keurmerken en classificaties


CE-markering Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR 1200 1CT/3
Volledige productnaam	MSR 1200 1CT/3
Full EOC	872790091121300
Bestelcode	8727900911213


Materiaalnr. (12NC)	928078105114
Lokale code	MSR1200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900911213
Numerator - Dozen per buitendoos	3
EAN/UPC - Case	8727900911220

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

