



Philips Espectáculo MSR

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direccionamento optimizados da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Informações gerais

Casquilho	G22
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	800 h


Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	103.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	325
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	327
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5900 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Comprimento de oscilação O (Nom.)	10,0 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	1.200 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	13,8 A

Desenho dimensional



Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça)	0,150 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação


Marca CE	Sim
----------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR 1200 1CT/3
Nome do produto completo	MSR 1200 1CT/3
Código do produto completo	872790091121300
Código de encomenda	91121300
N.º material (12NC)	928078105114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900911213
Numerador – Embalagens por caixa exterior	3
EAN/UPC - Caso	8727900911220

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

