



Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

MSR 1200 1CT/3

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direcção da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Dados do produto

Informações gerais		Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	G22		88 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	800 h	Comprimento de oscilação O (Nom.)	10,0 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	- [Not Specified]	Consumo de Energia	1.200 W
Fluxo Luminoso	103.000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	13,8 A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	325	Controlos e regulação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	327	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5900 K		

Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)


Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,150 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 1200 1CT/3
Nome do produto completo	MSR 1200 1CT/3
Código do produto completo	872790091121300
Código de encomenda	91121300
N.º material (12NC)	928078105114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900911213
Numerador – Embalagens por caixa exterior	3
EAN/UPC – Caso	8727900911220

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200 1CT/3

