



MSR

MSR 1200 1CT/3

Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G22
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	800 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	103 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	325
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	327
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	5900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Båglängd O (Nom)	10,0 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	1 200 W
Lampström (nom)	13,8 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	0,150 kg


Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR 1200 1CT/3
Fullständigt produktnamn	MSR 1200 1CT/3

Full EOC	872790091121300
Beställningsnummer	928078105114
Materialnummer (12NC)	928078105114
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900911213


Räknare – antal förpackningar per kartong	3
EAN/UPC – Hölje	8727900911220

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200 1CT/3

