



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Fod	E40		2800 K
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkaarlig eller Universal (U)]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	106 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farvegengivelsesindeks (CRI)	88
Levetid til 50 % fejl (nom.)	27.000 t	Buelængde O (Nom)	8,5 mm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	828 [CCT of 2800K]	Strømforbrug	99,0 W
Lysstrøm	10.450 lm	Spænding (nom.)	100 V
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,447	Dæmpbar	Ja
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,4		

MASTER CityWhite CDO-TT

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46
Nettovægt (stykke)	0,137 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	12 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	11,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	99 kWh
EPREL registreringsnummer	473325
CE-mærke	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
------------------	---


Det fulde produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
Full EOC	871829112032200
Beskrivelse af lokal kode	2040300742
Ordrekode	928082119231
Materialenr. (12NC)	928082119231
Lokal ordrekode	2040300742
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291120322
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291120339

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Levetid



LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

