

MASTERCcolour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Keraaminen, kaksikantainen, pienikokoinen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|--|---|
| Lampun kanta | RX7s |
| Käyttöasento | P45 [Rinnakkainen +/-45D tai vaakasuuntainen (HOR)] |
| Hyötyvalovirta | Sphere |
| Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen | 16 000 tuntia |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|------------------------------------|--------------------|
| Värikoodi | 830 [CCT of 3000K] |
| Valovirta | 6 000 lm |
| Värinimike | Warm White (WW) |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 0,434 |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 0,398 |
| Värlämpötila (nim.) | 3000 K |

| | |
|----------------------------|---------|
| Valotehokkuus (nimellinen) | 85 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valokaaren pituus O (nim.) | 8 mm |

| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
|-------------------------|--------|
| Tehonkulutus | 71,0 W |
| Jännite (nim.) | 94 V |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---------------------------------|----|
| Himmennettävä | Ei |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|----------------------------|-------|
| Lampun pinnoite | Clear |
| Lampun muoto | T22 |

MASTERC colour CDM-TD


| | |
|---------------------------------|----------|
| Nettopaino | 21,000 g |
| Merkinnät ja luokitukset | |
| Energiätehokkuusluokka | G |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.) | 3,4 mg |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 3,4 mg |
| Energiankulutus kWh/1 000 h | 71 kWh |
| EPREL-rekisteröintinumero | 473326 |
| CE-merkintä | Kyllä |

Tuotetiedot

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Tuotteen nimi | MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 |
|---------------|------------------------------------|


| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tuotteen nimi | MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 |
| EOC-koodi | 871150019782515 |
| Sähkönumero | 4824706 |
| 12NC-koodi | 928082205125 |
| 12NC-koodi | 928082205125 |
| Sähkönumero | 4824706 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8711500197825 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 12 |
| Laatikon EAN-koodi | 8711500197832 |

Mittapiirros




| Product | D (max) | D O | C (max) |
|------------------------------------|---------|------|-----------|
| MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 | 22 mm | 8 mm | 119,63 mm |

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Käyttöikä



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

