



# MASTERColour CDM-TD



## MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Typový rad kompaktných výbojok so stabilnou farebou svetla počas celej doby životnosti a jasným svetlom

### Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	RX7s
Prevádzková poloha	P45 [Paralelné +/-45 stupňov alebo horizontálne (HOR)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	16 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT of 3000K]
Svetelný tok	6 000 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,434
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,398
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	85 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80
Dĺžka oblúka O (men.)	8 mm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	71,0 W
Napätie (nom.)	94 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T22

# MASTERC colour CDM-TD

Čistá hmotnosť (kus)	21,000 g
----------------------	----------

## Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	3,4 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	3,4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	71 kWh
Registračné číslo EPREL	473326
Značka CE	Áno

## Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
-----------------------------	------------------------------------


Úplný názov produktu	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Úplný kód produktu	871150019782515
Objednávkový kód	19782515
Č. materiálu (12NC)	928082205125
Miestny objednávkový kód	CDMTD7083
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500197825
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500197832

## Rozmerový obrázok




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TD

## Životnosť



LDLE\_CDM-TD\_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

