



MASTERCcolour CDM-T



MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan anvende elektronisk forkobling.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	6.200 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	84
Buelængde O (Nom)	7 mm
Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Spænding (nom.)	88 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTERC colour CDM-T

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19
Nettovægt (stykke)	29,000 g

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL registreringsnummer	473328
CE-mærke	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
------------------	-------------------------------------



Det fulde produktnavn	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871150019699615
Beskrivelse af lokal kode	2052090956
Ordrekode	928082305125
Materialenr. (12NC)	928082305125
Lokal ordrekode	2052090956
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500196996
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500197009

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Levetid



LDLE_CDM-T_70W_830-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

