



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	23.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	28.400 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	113 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	88
Buelængde O (Nom)	12,1 mm
Drift og el	
Strømforbrug	250,0 W
Spænding (nom.)	99 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER CityWhite CDO-TT

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46
Nettovægt (stykke)	0,161 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	25 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	25,3 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	250 kWh
EPREL registreringsnummer	473329
CE-mærke	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
------------------	---


Det fulde produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Full EOC	871829112197800
Beskrivelse af lokal kode	2052800366
Ordrekode	928082319230
Materialenr. (12NC)	928082319230
Lokal ordrekode	2052800366
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291121978
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291121985

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40

Levetid



LDLE_CDO-TT_0005-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830
E40

