



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	21 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	828 [CCT of 2800K]
Světelný tok	5 500 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,4
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104 lm/W
Index podání barev (CRI)	84
Délka oblouku O (jmen.)	5,25 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	53,0 W
Napětí (jmen.)	83 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T31
Celková hmotnost (kus)	0,060 kg


Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	5,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	53 kWh
Registrační číslo EPREL	473330
Značka CE	Ano

Označení a balení


Objednávací název produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
Full EOC	871829118561100
Kód objednávky	18561100
Číslo materiálu (12NC)	928082419235
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291185611
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291185628

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost



LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

