



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Keramisk damplampe med klar rørformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Sokkelbase	E27		104 lm/W
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	84
Referanse for fluksmåling	Sphere	Buelengde O (nom.)	5,25 mm
Levetid til 50 % lystap (nom.)	21 000 time(r)	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Effektforbruk	53,0 W
Fargekode	828 [CCT of 2800K]	Spennning (nom.)	83 V
Lysytelse	5 500 lm	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4	Lyspæreoverflate	Matt
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2800 K		

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Lyspæreform	T31
Nettovekt (stykk)	0,060 kg

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitet, klasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	5,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	53 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473330
CE-merke	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
----------------------------	---------------------------------------



Fullstendig produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Full EOC	871829118561100
Lokal kodebeskrivelse	3816788
Bestillingskode	928082419235
Materialenr. (12NC)	928082419235
Lokal bestillingskode	3816788
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291185611
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291185628

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Levetid



LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

