



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Halogenidová výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou a keramickým horákom. Poskytuje príjemné biele svetlo v exteriéri.

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svetidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svetidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, pre pípád náhodného prasknutia banky svetelného zdroja.
- Svetelné zdroje môžu byť prevádzkované elektromagnetickými alebo elektronickými predradníkmi, vhodnými pre CDO výbojky (napr. HID-PV Xt CDO).
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Čas opätovného teplého štartu môže byť až 15 minút. Preto sa odporúčajú zapalovače T15.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	21 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	828 [CCT of 2800K]
Svetelný tok	5 500 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,447
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,4

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2800 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	104 lm/W
Index podania farieb (CRI)	84
Dĺžka oblúka O (men.)	5,25 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	53,0 W
Napätie (nom.)	83 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

MASTER CityWhite CDO-TT

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T31
Čistá hmotnosť (kus)	0,060 kg


Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuť (Hg) (max.)	5,4 mg
Obsah ortuť (Hg) (nom.)	5,4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	53 kWh
Registračné číslo EPREL	473330
Značka CE	Áno

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Úplný názov produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
Úplný kód produktu	871829118561100
Objednávkový kód	18561100
Č. materiálu (12NC)	928082419235
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291185611
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718291185628

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnosť



LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

