



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidssbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	20.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Lysstrøm	16.100 lm
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366

Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	91
Buelængde O (Nom)	10 mm
Drift og el	
Strømforbrug	150,0 W
Spænding (nom.)	97 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER CityWhite CDO-TT

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46
Nettovægt (stykke)	135,000 g

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	13 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	12,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	150 kWh
EPREL registreringsnummer	473331
CE-mærke	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
------------------	---


Det fulde produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Full EOC	871869659675300
Beskrivelse af lokal kode	2040300810
Ordrekode	928082519230
Materialenr. (12NC)	928082519230
Lokal ordrekode	2040300810
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696596753
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696596760

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

