



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenikäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Hyötyvalovirta	Sphere
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	20 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT of 4200K]
Valovirta	16 100 lm
Värinimike	Cool White (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366
Väriämpötila (nim.)	4200 K

Valotehokkuus (nimellinen)	107 lm/W
Värinistöindeksi (CRI)	91
Valokaaren pituus O (nim.)	10 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	150,0 W
Jännite (nim.)	97 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Clear

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Lampun muoto	T46
Nettopaino	135,000 g

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	13 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12,6 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	150 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473331
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
---------------	--


Tuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
EOC-koodi	871869659675300
Sähkönumero	4820093
12NC-koodi	928082519230
12NC-koodi	928082519230
Sähkönumero	4820093
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696596753
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8718696596760

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

