MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

Halogenidová výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou a keramickým horákom.
Poskytuje príjemné biele svetlo v exteriéri.

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, pre prípad náhodného prasknutia banky svetelného zdroja.
- Svetelné zdroje môžu byť prevádzkované elektromagnetickými alebo elektronickými predradníkmi, vhodnými pre CDO výbojky (napr. HID-PV Xt CDO).
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Čas opätovného teplého štartu môže byť až 15 minút. Preto sa odporúčajú zapaľovače T15.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	20 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	942 [CCT of 4200K]
Svetelný tok	16 100 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,371
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,366
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4200 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	107 lm/W
Index podania farieb (CRI)	91
Dĺžka oblúka O (men.)	10 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	150,0 W
Napätie (nom.)	97 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

MASTER CityWhite CDO-TT

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T46
Čistá hmotnosť (kus)	135,000 g

Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F
Obsah ortuti (Hg) (max.)	13 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	12,6 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	150 kWh
Registračné číslo EPREL	473331
Značka CE	Áno

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Úplný názov produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
Úplný kód produktu	871869659675300
Objednávkový kód	59675300
Č. materiálu (12NC)	928082519230
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696596753
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718696596760

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnosť





Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.