MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Kétvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrások csillogó fehér fénnyel és stabil színhőmérséklettel a teljes élettartam során

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A lámpák elektronikus vagy elektromágneses kapcsolóberendezést használhatnak
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	RX7s
Működési helyzet	P45 [Párhuzamos +/-45D vagy vízszintes(HOR)]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	12 750 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	88
O ívhossz (névl.)	10 mm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	147,0 W
Feszültség (névleges)	98 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

MASTERColour CDM-TD

Fényforrásbúra formája	T22
Nettó tömeg (darab)	26,700 g

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékossági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	10,2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	10,23 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	147 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473334
CE jelölés	Igen

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Teljes terméknév	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Rendelési kód	19784915
Cikkszám (12NC)	928083605133
Helyi kód	CDMTD150830
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500197849
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500197856

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

Élettartam



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

© 2025 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.