



# MASTERColour CDM-T



## MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T on pienikokoinen keraraminen monimetallilamppu. Lamppu tuottaa säkenöivää valoa, ja valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauus (IEC61167, IEC 62035)
- Lamput voivat käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta, lukuun ottamatta lamppeja 35W/942 ja 20W, joiden on käytettävä elektronista ohjauslaitetta.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G12
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Hyötyvalovirta	Sphere
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	12 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT of 4200K]
Valovirta	12 100 lm
Värinimike	Cool White (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366
Väriämpötila (nim.)	4200 K

Valotehokkuus (nimellinen)	82 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	96
Valokaaren pituus O (nim.)	8 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	150,1 W
Jännite (nim.)	90 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Clear

# MASTERC colour CDM-T


Lampun muoto	T19
Nettopaino	0,033 kg
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	10,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	10,4 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	151 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473338
CE-merkintä	Kyllä

## Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT
---------------	--------------------------------


Tuotteen nimi	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT
EOC-koodi	871150020005115
Sähkönumero	4824709
12NC-koodi	928084605131
12NC-koodi	928084605131
Sähkönumero	4824709
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500200051
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8711500200068

## Mittapiirros




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

## Valonjakotiedot





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT

# MASTERC colour CDM-T

## Käyttöikä



LDLE\_CDM-T\_150W\_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

