

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatı kullanması gereken 35W/942 ve 20W lambaları dışında, lambalar elektronik veya elektromanyetik kontrol tertibatı kullanabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G12	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	82 lm/W
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]	Renk oluşturma dizini (CRI)	96
Akış ölçüm referansı	Sphere	Yay Uzunluğu O (Nom)	8 mm
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	150,1 W
Renk Kodu	942 [CCT of 4200K]	Voltaj (Nom)	90 V
Işık Akısı	12.100 lm	Kontroller ve Dim Etme	
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)	Dim Edilebilir	Hayır
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,371	Mekanik ve Muhafaza	
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,366	Lamba Kaplaması	Şeffaf
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4200 K		

MASTERC colour CDM-T


Lamba Biçimi	T19
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,033 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	10,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	10,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	151 kWh
EPREL Tescil Numarası	473338
CE İşareti	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
------------------	--------------------------------


Tam ürün adı	MASTERC colour CDM-T 150W/942 G12 1CT
Tam ürün kodu	871150020005115
Sipariş kodu	20005115
Malzeme No. (12NC)	928084605131
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500200051
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500200068

Boyutlu çizim




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometrik bilgi





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T

Kullanım Ömrü



LDLE_CDM-T_150W_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

