



MASTERCcolour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	RX7s
Driftposition	P45 [Parallell +/- 45D eller horisontell (HOR)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	5 450 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
Båglängd O (Nom)	7 mm
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	71,5 W
Spänning (nom)	90 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T22

MASTERC colour CDM-TD


Nettovikt (styck)	21,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	4,7 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	72 kWh
EPREL-registreringsnummer	473339
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
---------------------	------------------------------------



Fullständigt produkt	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Beskrivning av lokal kod	8348060
Beställningsnummer	928084705133
Materialnummer (12NC)	928084705133
Lokal kod	8348060
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500200020
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500200037

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Livslängd



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

