



# MASTERColour CDM-TC



## MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Familie med ensklede, veldig kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden med krisp, utstrålende lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampen 35 W / 830.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	3 100 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	79 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81
Buelengde O (nom.)	5 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,1 W
Spenning (nom.)	88 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	UV-blokkvarts
Lyspæreform	T14

# MASTERC colour CDM-TC

Nettovekt (stykk)	10,000 g
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,1 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473341
CE-merke	Ja
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12



Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	871150020000615
Lokal kodebeskrivelse	3858349
Bestillingskode	928085205125
Materialenr. (12NC)	928085205125
Lokal bestillingskode	3858349
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500200006
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500200013

## Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TC

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

LDLE\_CDM-TC\_0001-Life expectancy diagram

