



# MASTERCcolour CDM-TC



## MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

En serie ensocklade kompakta urladdningslampor med hög effektivitet, stabil färgprestanda över tid och klart, gnistrande ljus

### Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/830-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	3 100 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79 lm/W

Färgåtergivningsindex	81
Båglängd O (Nom)	5 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	39,1 W
Spänning (nom)	88 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	UV-blockerande kvarts
Lampform	T14

# MASTERC colour CDM-TC

Nettovikt (styck)	10,000 g
-------------------	----------

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473341
CE-märkning	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
---------------------	------------------------------------



Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	871150020000615
Beskrivning av lokal kod	8348260
Beställningsnummer	928085205125
Materialnummer (12NC)	928085205125
Lokal kod	8348260
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500200006
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500200013

## Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TC

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12

LDLE\_CDM-TC\_0001-Life expectancy diagram

