# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

En ny generasjon av keramiske damplamper til utendørs belysning; gir et effektivt og behagelig hvitt lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Sokkelbase** | PGZ12 |
| **Driftsposisjon** | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| **Referanse for fluksmåling** | Sphere |
| **Levetid til 50 % lystap (nom.)** | 30 000 time(r) |

| Teknisk belysning | |
|---|---|
| **Fargekode** | 728 [CCT of 2800K] |
| **Lysytelse** | 17 600 lm |
| **Fargebetegnelse** | Hvit (WH) |
| **Kromatisk koordinat X (nom)** | 0,447 |
| **Kromatisk koordinat Y (nom)** | 0,4 |
| **Korrelert fargetemperatur (nom.)** | 2800 K |
| **Lysutbytte (vurdert) (Nom)** | 125 lm/W |
| **Fargegjengivelsesindeks (CRI)** | 72 |
| **Buelengde O (nom.)** | 22 mm |

| Drift og elektronikk | |
|---|---|
| **Effektforbruk** | 141,0 W |
| **Spenning (nom.)** | 94 V |

# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

| Kontroller og dimming | |
|---|---|
| **Kan dimmes** | Ja |

| Mekanikk og innfatning | |
|---|---|
| **Lyspæreoverflate** | Matt |
| **Lyspæreform** | T19 |
| **Nettovekt (stykk)** | 0,040 kg |

| Godkjenning og bruksområde | |
|---|---|
| **Energieffektivitet, klasse** | E |
| **Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)** | 3,9 mg |
| **Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)** | 3,9 mg |
| **Energiforbruk kWh/1000 t** | 141 kWh |
| **EPREL-registreringsnummeret er:** | 473349 |
| **CE-merke** | Ja |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 |
| **Fullstendig produktnavn** | MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 |
| **Full EOC** | 871150020853815 |
| **Lokal kodebeskrivelse** | 3860201 |
| **Bestillingskode** | 928088805127 |
| **Materialenr. (12NC)** | 928088805127 |
| **Lokal bestillingskode** | 3860201 |
| **Antall – per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8711500208538 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 12 |
| **EAN/UPC – boks** | 8711500208545 |

## Målskisse




| Product | D (max) | D | O | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 | 20 mm | 19 mm | 22 mm | 66 mm | 150 mm |

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## Levetid




LDLE_CPO-TW_0003-Life expectancy diagram




Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

© 2024 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.