PHILIPS

Lighting

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

En ny generasjon av keramiske damplamper til utendørs belysning; gir et effektivt og behagelig hvitt lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	PGZ12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	32 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	728 [CCT of 2800K]
Lysytelse	10 800 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Buelengde O (nom.)	18 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	90,0 W
Spenning (nom.)	92 V

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19
Nettovekt (stykk)	0,037 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	90 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473351
CE-merke	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Fullstendig produktnavn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Full EOC	871150021121715
Lokal kodebeskrivelse	3860203
Bestillingskode	928093505127
Materialenr. (12NC)	928093505127
Lokal bestillingskode	3860203
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500211217
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500211224

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Levetid



LDLE_CPO-TW_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

© 2024 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.