



MasterColor CDM-TM

CDM 35/TM/930

Presentamos la lámpara de haluro metálico cerámico de 20 W más pequeña junto con el exclusivo balasto electrónico e-Vision®. Tiene una apariencia encantadora y es rentable, de forma que puedas poner tu atención en la mercadería y no en la desprolijidad del techo.

Advertencias y seguridad

· R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	PGJ5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.436
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.396
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	77 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	91
Longitud de arco O (nominal)	4 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39.1 W
Voltaje (nominal)	96 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	T13.3
Peso neto (pieza)	0.006 kg


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.74 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh

MasterColor CDM-TM

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CDM 35/TM/930
Nombre del producto completo	CDM 35/TM/930
Código del pedido	928093905115
N.º de material (12NC)	928093905115
Numerador: cantidad por paquete	1




EAN/UPC: producto/caja	046677211394
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677211399

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM 35/TM/930	13.2 mm	0.44 in	4 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CDM 35/TM/930

Spectral Power Distribution Colour - CDM 35/TM/930

Lifetime



LDLE_CDM-Tm_35W_930_PGJ5-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - CDM 35/TM/930

