



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5



MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 on pienikokoinen, yksikantainen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Käytä 20W PGJ5 -lampussa vain Philipsin elektronista ohjauslaitetta HID PV mini PGJ5 20W
- Käytä 35W PGJ5 -lampussa vain Philipsin elektronista ohjauslaitetta HID PV mini PGJ5 35W
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	PGJ5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Hyötyvalovirta	Sphere
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	12 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Valovirta	3 000 lm
Värimike	Warm White (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398

Värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	77 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	91
Valokaaren pituus O (nim.)	4 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	39,1 W
Jännite (nim.)	96 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	T13.3
Nettopaino	0,006 kg

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	2,7 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,74 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473353
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
---------------	---



Tuotteen nimi	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
EOC-koodi	871150021149115
Sähkönumero	4824851
12NC-koodi	928093905130
12NC-koodi	928093905130
Sähkönumero	4824851
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500211491
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8711500211507

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 35W/930 PGJ5							mm
1CT/12							

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Käyttöikä



LDLE_CDM-Tm_35W_930_PGJ5-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5
1CT/12

