



# MASTERColour CDM-T



## MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G12
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Světelný tok	3 000 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Index podání barev (CRI)	84
Délka oblouku O (jmen.)	5 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	39,1 W
Napětí (jmen.)	85 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

# MASTERColour CDM-T

## Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19
Celková hmotnost (kus)	28,000 g

## Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo EPREL	473355
Značka CE	Ano

## Označení a balení

Objednací název produktu	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
--------------------------	----------------------------------





Celý název výrobku	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Full EOC	871150021126215
Kód objednávky	21126215
Číslo materiálu (12NC)	928094305125
Místní kód	CDMT35942
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500211262
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500211279

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T


## Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

## Životnost



LDLE\_CDM-T\_0001-Life expectancy diagram

