



# MASTERCcolour CDM-T



## MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Lamper kan brukes med elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr, bortsett fra lampene 35 W / 942 og 20 W, som må brukes med elektronisk kontrollutstyr.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	842 [CCT of 4200K]
Lysytelse	3 000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	77 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	84
Buelengde O (nom.)	5 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,1 W
Spenning (nom.)	85 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

# MASTERC colour CDM-T

Lyspæreform	T19
Nettovekt (stykk)	28,000 g

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473355
CE-merke	Ja

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
----------------------------	----------------------------------





Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Full EOC	871150021126215
Lokal kodebeskrivelse	3858212
Bestillingskode	928094305125
Materialenr. (12NC)	928094305125
Lokal bestillingskode	3858212
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500211262
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500211279

## Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T


## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

## Levetid



LDLE\_CDM-T\_0001-Life expectancy diagram

