



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Typový rad kompaktných výbojok so stabilnou farbou svetla počas celej doby životnosti a majú jasné svetlo sviežo bielej farby

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky s výnimkou svetelných zdrojov 35 W/942 a 20 W, ktoré musia používať elektronické predradníky.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G12
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	12 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	842 [CCT of 4200K]
Svetelný tok	3 000 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,371
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,366
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4200 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	77 lm/W
Index podania farieb (CRI)	84
Dĺžka oblúka O (men.)	5 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	39,1 W
Napätie (nom.)	85 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra

MASTERColour CDM-T

Tvar žiarovky	T19
Čistá hmotnosť (kus)	28,000 g

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuť (Hg) (max.)	2,7 mg
Obsah ortuť (Hg) (nom.)	2,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Registračné číslo EPREL	473355
Značka CE	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
-----------------------------	----------------------------------





Úplný názov produktu	MASTERCcolour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Úplný kód produktu	871150021126215
Objednávkový kód	21126215
Č. materiálu (12NC)	928094305125
Miestny objednávkový kód	CDMT35942
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500211262
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500211279

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12							

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T


Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Životnosť



LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

MASTERCcolour CDM-T

