



MSR Hot Restrike

MSR 575 HR 1CT/4

Højeffektive metalhalogenlamper med varm start (HR)

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G22
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm (min.)	43.200 lm
Lysstrøm	48.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	323
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	328
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	75 lm/W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde O (Nom)	7,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	575 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	6,75 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	0,100 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MSR 575 HR 1CT/4
Det fulde produkt navn	MSR 575 HR 1CT/4
Full EOC	871829122105000
Ordrekode	928097705115
Materialenr. (12NC)	928097705115
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291221050
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4

MSR Hot Restrike

EAN/UPC – kasse


8718291221067

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

