



# MSR Hot Restrike

## MSR 575 HR 1CT/4

Gracias a una temperatura de color optimizada y un alto índice de reproducción de color, MSR Hot Restrike crea la "luz de día" perfecta en cualquier condición. También, el diseño de la lámpara con terminal simple permite el reencendido en caliente, lo que asegura que la iluminación de luz de día y la magnífica reproducción de colores están siempre disponibles de forma instantánea. Además, cuenta con la tecnología innovadora P3, desarrollada por Philips, que permite el uso en temperaturas más altas y, por lo tanto, extiende la vida útil y la consistencia en la emisión de luz de gran calidad.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G22
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	1,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso (mín.)	43,200 lm
Flujo luminoso	48,000 lm
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	323
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	328
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6000 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	75 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83 lm/W

Operación y aspectos eléctricos	
Índice de producción de color (IRC)	90
Longitud de arco O (nominal)	7.0 mm
Consumo de energía	575 W
Corriente de la lámpara (nominal)	6.75 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí


  

Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	0.100 kg

## MSR Hot Restrike


Aprobación y aplicación		N.º de material (12NC)	
Marca CE	Si		928097705115
Información del producto		Código local	
Nombre del producto del pedido	MSR 575 HR 1CT/4		287276
Nombre del producto completo	MSR 575 HR 1CT/4	Numerador: cantidad por paquete	
Full EOC	871829122105000		1
Código del pedido	928097705115	EAN/UPC: producto/caja	
			8718291221050
		Numerador: paquetes por caja externa	
			4
		EAN/UPC - Caja	
			8718291221067

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7.0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

