



MSR Hot Restrike

MSR 575 HR 1CT/4

Suuritehoiset kuumanakin syttyvät monimetallilamput optimaaliseen valontuottoon

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	1 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta (min.)	43 200 lm
Valovirta	48 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	323
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	328
Väriämpötila (nim.)	6000 K
Nimellisvalotehokkuus (min.)	75 lm/W
Valotehokkuus (nimellinen)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valokaaren pituus O (nim.)	7,0 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	575 W
Lampun virta (nim.)	6,75 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,100 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	MSR 575 HR 1CT/4
Tuoteversion nimi	MSR 575 HR 1CT/4
EOC-koodi	871829122105000
Sähkönumero	4825820
12NC-koodi	928097705115
12NC-koodi	928097705115
Sähkönumero	4825820
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718291221050
Tuotepakkausten määrä laatikossa	4
Laatikon EAN-koodi	8718291221067


MSR Hot Restrike

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

