



MSR Hot Restrike

MSR 575 HR 1CT/4

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lyssamling

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G22
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse (min.)	43 200 lm
Lysytelse	48 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	323
Kromatisk koordinat Y (nom)	328
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	75 lm/W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Buelengde O (nom.)	7,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	575 W
lyskildestrøm (nom.)	6,75 A

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	0,100 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSR 575 HR 1CT/4
Fullstendig produktnavn	MSR 575 HR 1CT/4
Full EOC	871829122105000
Bestillingskode	928097705115
Materialenr. (12NC)	928097705115
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291221050
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718291221067


MSR Hot Restrike

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

