



Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

MSR 575 HR 1CT/4

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a re-ignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G22
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	43.200 lm
Fluxo Luminoso	48.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	323
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	328
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	75 lm/W
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	83 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	90
Comprimento de oscilação O (Nom.)	7,0 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	575 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	6,75 A


Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,100 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 575 HR 1CT/4
Nome do produto completo	MSR 575 HR 1CT/4


Código do produto completo	871829122105000
Código de encomenda	22105000
N.º material (12NC)	928097705115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291221050
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718291221067

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 575 HR 1CT/4

