



Architectural MSD – Natfarver med enkeltsocket.

Den høje lyseffektivitet og optimale lyskilde-gas i enkeltsoklede Architectural MSD-lyskilder skaber en høj lysstråleintensitet og fantastisk farvegengivelse. Mens lyskildens kompakte lysbue muliggør effektiv lysstrålestyring og høj intensitet. Ideel til at belyse arkitektur af enhver slags om natten.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	GX9.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	3.000 t

Lysteknisk

Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm	43.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	323
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	317

Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	68 lm/W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	72
Buelængde O (Nom)	8,0 mm

Drift og el

Strømforbrug	575 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	7,6 A


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus


Nettovægt (stykke)	0,062 kg
--------------------	----------

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
----------	----

Produktdata

Ordreprodukt navn	MSD 575 1CT/16
Det fulde produkt navn	MSD 575 1CT/16
Full EOC	872790091755000
Ordrekode	928098805114
Materialenr. (12NC)	928098805114
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900917550
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	16
EAN/UPC – kasse	8727900917567

