



# Architectural MSD

## MSD 575 1CT/16

Yksikantaisten Architectural MSD -lampujensuuri valotehokkuus ja optimaalinen lampun täyttö luo suuren säteen voimakkuuden ja erinomaisen värintoiston. Lampun kompakti valokaari mahdollistaa tehokkaan säteen hallinnan ja suuren voimakkuuden. Ihanteellinen arkkitehtuuristen kohteiden valaisemiseen öisin

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	GX9.5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	3 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	43 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	323
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	317
Väriämpötila (nim.)	6000 K
Nimellisvalotehokkuus (min.)	68 lm/W
Valotehokkuus (nimellinen)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	72
Valokaaren pituus O (nim.)	8,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	575 W

Lampun virta (nim.)	7,6 A
---------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,062 kg

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä


  

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	MSD 575 1CT/16
Tuoteversion nimi	MSD 575 1CT/16
EOC-koodi	872790091755000
12NC-koodi	928098805114
12NC-koodi	928098805114
Pakkauksia laatikossa	1

## Architectural MSD


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900917550
Tuotepakkausten määrä laatikossa	16
Laatikon EAN-koodi	8727900917567

### Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

### Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

