



TUV XPT amalgaami

TUV 130W XPT SE UNP/20

Philipsin TUV Amalgam XPT -järjestelmä koostuu elektronisesta liitäntälaitteesta ja yhdestä holkkiin asennetusta TUV Amalgam XPT -lampusta. Sähköominaisuudet on suunniteltu lampun mukaan, jotta Philipsin TUV Amalgam XPT -järjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Ennen kuin lamppujärjestelmä tuodaan markkinoille, sen luotettavuus ja pitkä käyttöikä varmistetaan perusteellisin testein.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G10.2q
Käyttöasento	P10 [Rinnakkainen +/-10D tai vaakasuuntainen (HOR)]
Hyötykäyttöikä (nim.)	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöajan aikana	10 %
Valokaaren pituus O (nim.)	740 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	130 W

Lampun virta (nim.)	2,1 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,175 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

TUV XPT amalgaami

UV


UV-C-säteily 100 käyttöikäkätunnin kohdalla 46 W

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	TUV 130W XPT SE UNP/20
Tuotteen nimi	TUV 130W XPT SE UNP/20
EOC-koodi	871150020943605
12NC-koodi	928101805112


12NC-koodi	928101805112
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500209436
Tuotepakkausten määrä laatikossa	20
Laatikon EAN-koodi	8711500209443

Mittapiirros



Product	D	O	C (max)
TUV 130W XPT SE UNP/20	19 mm	740 mm	842 mm


Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 130W XPT SE UNP/20

TUV XPT amalgaami

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TUV 130W XPT SE UNP/20

