



# Σύστημα TUV Dynapower

## TUV 230W WE XPT SE UNP

Το σύστημα Philips Dynapower αποτελείται από μια ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης DynaPower που τροφοδοτεί έναν ή δύο λαμπτήρες TUV Amalgam XPT 230 W, 260 W και 335 W. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και σιβαρό. Η διάταξη οδήγησης επιτρέπει την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με παρόμοιες διατάξεις οδήγησης της αγοράς. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της έντασης φωτισμού έως το 60% του επιπέδου ισχύος για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τους λαμπτήρες TUV Amalgam XPT, λόγω της δυνατότητας μείωσης της έντασης φωτισμού ώστε να επιτυγχάνονται οι ίδιες εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας με παρόμοιους λαμπτήρες της αγοράς.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5.4x17q
Θέση λειτουργίας	H45 [h45]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	1.400 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	230 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	3,06 A


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,443 kg
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 230W XPT 20PK
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 230W WE XPT SE UNP
Full EOC	871150021441605
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV230WXPT/SE

## Σύστημα TUV Dynapower

Κωδικός παραγγελίας	21441605
Αρ. υλικού (12NC)	928104005112
Τοπικός κωδικός	TUV230WXPT/SE
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500214416

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500214423

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	O	C (max)
TUV 230W XPT 20PK	25 mm	1.400 mm	1.514 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 230W XPT 20PK

### Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - TUV 230W XPT 20PK

