



Σύστημα TUV Dynapower

TUV 230W WE XPT SE UNP

Το σύστημα Philips Dynapower αποτελείται από μια ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης DynaPower που τροφοδοτεί έναν ή δύο λαμπτήρες TUV Amalgam XPT 230 W, 260 W και 335 W. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και στιβαρό. Η διάταξη οδήγησης επιτρέπει την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με παρόμοιες διατάξεις οδήγησης της αγοράς. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της έντασης φωτισμού έως το 60% του επιπέδου ισχύος για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τους λαμπτήρες TUV Amalgam XPT, λόγω της δυνατότητας μείωσης της έντασης φωτισμού ώστε να επιτυγχάνονται οι ίδιες εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας με παρόμοιους λαμπτήρες της αγοράς.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Βάση-κάλυμμα	G5.4x17q	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Θέση λειτουργίας	H45 [h45]		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	1.400 mm	Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,443 kg
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Στοιχεία προϊόντος	
Κατανάλωση ενέργειας	230 W	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 230W XPT 20PK
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	3,06 A	Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 230W WE XPT SE UNP
		Full EOC	871150021441605
		Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV230WXPT/SE

Σύστημα TUV Dynapower

Κωδικός παραγγελίας	21441605
Αρ. υλικού (12NC)	928104005112
Τοπικός κωδικός	TUV230WXPT/SE
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500214416


Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500214423

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	O	C (max)
TUV 230W XPT 20PK	25 mm	1.400 mm	1.514 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 230W XPT 20PK

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - TUV 230W XPT 20PK

