



Espectáculo msr

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PGJX50
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo luminoso	195.500 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	301
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	325

Temperatura de color correlacionada (nom.)	7200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	88
Longitud de arco O (nom.)	9,5 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	2.500 W
Corriente de lámpara (nom.)	19,53 A

Espectáculo msr

Controles y regulación

Regulable Sí

Mecánicos y de carcasa

Peso neto (pieza) 0,150 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

Nombre completo del producto MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Full EOC 871829122131900

Código de pedido 22131900

Código 12NC 928106405115


Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8718291221319

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 4


Embalaje con código EAN/UPC 8718291221326

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

