# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden. Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en bij hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | PGJX50 |
| **Gebruiksstand** | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| **Levensduur tot 50% uitval (nom.)** | 750 hr |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 2 |
| **Lichtstroom** | 195.500 lm |
| **Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)** | 301 |
| **Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)** | 325 |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 7200 K |
| **Lichtrendement (gespec.) (nom.)** | 78 lm/W |
| **Kleurweergave-index (CRI)** | 88 |
| **Booglengte O (nom.)** | 9,5 mm |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Energieverbruik** | 2.500 W |
| **Lampstroom (nom.)** | 19,53 A |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Ja |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# MSR Gold™ FastFit

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Nettogewicht (per stuk)** | 0,150 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **CE-markering** | Ja |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4 |
| **Volledige productnaam** | MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4 |
| **Full EOC** | 871829122131900 |

| | |
|---|---|
| **Bestelcode** | 8718291221319 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 928106405115 |
| **Lokale code** | MSR2500/2FAFI |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 8718291221319 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 4 |
| **EAN/UPC - Case** | 8718291221326 |

## Maatschets




| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4 | 35,5 mm | 9,5 mm | 73,9 mm | 75,9 mm | 74,9 mm | 153 mm | 50 mm |

## Fotometrische gegevens




**Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4**

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.