

PHILIPS

Lighting



TUV XPT με αμάλγμα

TUV 800W XHO SE

Το σύστημα TUV Amalgam XPT της Philips αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό μετασχηματιστή που λειτουργεί έναν λαμπτήρα UV Amalgam XPT, τοποθετημένο σε χιτώνιο. Οι ηλεκτρικές προδιαγραφές είναι προσαρμοσμένες στον λαμπτήρα, διασφαλίζοντας τη βελτιστοποιημένη απόδοση του συστήματος TUV Amalgam XPT. Χάρη στις εκτεταμένες δοκιμές που γίνονται πριν δοθεί στην αγορά ένα σύστημα λαμπτήρων, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Signify προσφέρει τη λύση του συστήματος XPT για τους λαμπτήρες TUV 130W XPT, TUV 180W XPT, TUV 200W XPT και TUV 325W XPT. Για τους άλλους τύπους λαμπτήρων που υποστηρίζουμε, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τους κατάλληλους τύπους διατάξεων οδήγησης που διατίθενται στην αγορά.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

· Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	GX10.2α	8 A	
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	12.000 h	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	10 %	Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,739 kg
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	1.609 mm	UV	
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	265 W
Κατανάλωση ενέργειας	800 W		


TUV XPT με αμάλγμα

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TUV 800W XHO SE
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 800W XHO SE
Full EOC	872790095285800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV800XHO/SE
Κωδικός παραγγελίας	95285800
Αρ. υλικού (12NC)	928107605112


Τοπικός κωδικός	TUV800XHO/SE
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291547839
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900952858

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	O	C (max)
TUV 800W XHO SE	38 mm	1.609 mm	1.791 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 800W XHO SE

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - TUV 800W XHO SE

