



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Farbwiedergabeindex (CRI) | |
|-------------------------------------|---|---|----------|
| Sockel | E27 | Farbwiedergabeindex (CRI) | 91 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 80 % |
| Schaltzyklus | 1.350 | Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 2.400 lm |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone | Betrieb und Elektrik | |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15.000 Stunde(n) | Systemleistung | 39,1 W |
| Lichttechnische Daten | | Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 120 s |
| Farbcode | 930 [CCT of 3000K] | Spannung (Nom) | 88 V |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 10 Grad | Lichtregelung und Dimmen | |
| Lichtstrom | 2.400 lm | Dimmbar | Nein |
| Lichtstärke (Nom) | 49.000 cd | Mechanik und Gehäuse | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Kolbenausführung | Klar |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,434 | Kolbenform | PAR30L |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,398 | | |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 69 lm/W | | |

MASTERColour CDM-R Elite

| | |
|----------------------|----------|
| Nettogewicht (Stück) | 0,220 kg |
|----------------------|----------|

Genehmigung und Anwendung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 4,7 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 4,7 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 40 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 473362 |
| CE-Zeichen | Ja |


Produktdaten

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bestell-Produktname | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D |
|---------------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D |
|--------------------------------|---------------------------------------|


| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871829124192800 |
| Bestellcode | 8718291241928 |
| Material-Nr. (12NC) | 928108100630 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291241928 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| EAN Umverpackung | 8718291241935 |

Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 97 mm | 123 mm |

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERCoulour CDM-R Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

