

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Συμπαγής λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Κύκλος λειτουργίας	1.350
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	30 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	2.400 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	8.000 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,434
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,398

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	69 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	91
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	80 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	2.400 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39,1 W
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Τάση (ονομ.)	88 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

MASTERColour CDM-R Elite

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	PAR30L
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,220 kg

Έγκριση και Εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	4,7 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	40 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473363
Σήμανση CE	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλιος προϊόντος	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
-----------------------------	---------------------------------------



Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-R35/E27/30D
Κωδικός παραγγελίας	24194200
Αρ. υλικού (12NC)	928108200630
Τοπικός κωδικός	CDM-R35/E27/30D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291241942
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291241959

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Διάρκεια ζωής



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

