



# MASTERCOLOUR CDM-R Elite



## MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højest usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forsegleet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftecyklus	1.350
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	30 °
Lysstrøm	4.500 lm
Lysstyrke (nom.)	14.000 cd
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	4.500 lm
Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	86 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

# MASTERC colour CDM-R Elite

Lyskildeform	PAR30L
Nettovægt (stykke)	0,220 kg

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	6,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL registreringsnummer	473365
CE-mærke	Ja

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
------------------	--


Det fulde produktnavn	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Beskrivelse af lokal kode	2052800719
Ordrekode	928109400630
Materialenr. (12NC)	928109400630
Lokal ordrekode	2052800719
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291241881
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291241898

## Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

# MASTERC colour CDM-R Elite

## Levetid



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

