



MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Компактна керамічна метало-галогенна газорозрядна лампа з відбивачем, що вирізняється надзвичайно високою ефективністю й тривалим терміном експлуатації, а також випромінює чітке та яскраве біле світло з високою кольоропередачею

Попередження та безпека

- Використовуються лише з електронним модулем регулювання
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Украв маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Цикл перемикання	1 350
Еталон вимірювання потоку	Narrow Cone
Термін служби до 50% відмов (ном.)	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	930 [CCT of 3000K]
Кут променя (ном.)	40 °
Світловий потік	4 400 lm
Сила світла (ном.)	10 300 cd
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Координата хроматичності X (номіальна)	0,434

Координата хроматичності Y (номіальна)	0,398
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Світловіддача (номіальна) (ном.)	70 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	92
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	80 %
Світловий потік у пучку на 90° (номіальний)	4 400 lm
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	73,2 W
Світло з очікуванням розігріву 60 °	120 s
Напруга (ном.)	86 V

MASTERColour CDM-R Elite

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	PAR30L
Вага нетто (шт.)	0,220 kg


Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	G
Вміст ртуті (макс.)	6,6 mg
Вміст ртуті (ном.)	6,6 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	74 kWh
Реєстраційний номер EPREL	473366
Знак CE	Так

Дані про виріб


Назва замовленого виробу	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Повна назва виробу	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Повний код виробу	871829124190400
Код замовлення	928109500630
Номер матеріалу (12NC)	928109500630
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718291241904
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	6
EAN/UPC - корпус	8718291241911

Розміри




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Фотометричні дані





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERC colour CDM-R Elite

Термін служби



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

