



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	33 000 lm
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,535
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,420
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	64 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	264 W
Tension (nom.)	109 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T46
Poids net (pièce)	161,000 g


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consommation d'énergie kWh/1000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numéro d'enregistrement EPREL	1436305
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017987615
Code de commande	928144709230


Code 12NC	928144709230
Code de commande local	SON-T PIA P250
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500179876
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8711500182937

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

